





































































Farbkodierung FAR Laborarmaturen nach EN 13792:2002

© Steendam lab furnishing supplies (2002)

						
Kühlwasser / Berieselungswasser (WCS)	Trinkwasser, heiß (WPH)	Trinkwasser, kalt (WPC)	Brunnenwasser (WSP)	Betriebswasser, heiß (WNH)	Betriebswasser, kalt (WNC)	Wasserdampf (WST)
						
Kondensat (WCO)	Reinstwasser heiß (WCH)	Reinstwasser, kalt (WCC)	Kühlwasserrücklauf (WCR)	Kühlwasservorlauf (WCF)	Oberflächenwasser, heiß (WSH)	Oberflächenwasser, kalt (WSC)
						
Vollentsalztes Wasser, heiß (WDH)	Vollentsalztes Wasser, kalt (WDC)	Flusswasser, heiß (WRH)	Flusswasser, kalt (WRC)	Destilliertes Wasser (WDI)	Erdgas (G)	Propan/Butan (Flüssiggas) (LPG)
						
Methan (CH ₄)	Propan (C ₃ H ₈)	Butan (C ₄ H ₁₀)	Ethen (C ₂ H ₄)	Propen (C ₃ H ₆)	Buten (C ₄ H ₈)	Acetylen (C ₂ H ₂)
						
Argon/Methan (Ar/CH ₄)	Wasserstoff/Stickstoff (H ₂ /N ₂)	Wasserstoff (H ₂)	Silan (SiH ₄)	Wasserstoff/Helium (H ₂ /He)	Deuterium (D ₂)	Stickstoff (N ₂)
						
Distickstoffmonoxid (N ₂ O)	Luft, synthetisch 80/20 (SA)	Druckluft (CA)	Sauerstoff (O ₂)	Kohlenstoffdioxid (CO ₂)	Steuerluft (RA)	Atemluft (BA)
						
Carbogen (CO ₂ +O ₂) (CB)	Krypton (Kr)	Xenon (Xe)	Neon (Ne)	Argon (Ar)	Helium (He)	Ammoniak (NH ₃)
						
Stickstoffdioxid (NO ₂)	Stickstoffmonoxid (NO)	Schwefelwasserstoff (H ₂ S)	Arsin (AsH ₃)	Phosphin (PH ₃)	Chlorwasserstoff (HCl)	Schwefeldioxid (SO ₂)
						
Kohlenstoffmonoxid (CO)	Phosgen (COCl ₂)	Chlor (Cl ₂)	Großvakuüm (V) 1000 mbar - 1 mbar	Feinvakuüm (VF) 1 mbar - 10 ⁻³ mbar	Hochvakuüm (VH) 10 ⁻³ mbar - 10 ⁻⁷ mbar	Formaldehydlösung (CH ₂ O)
						
Propanol (C ₃ H ₈ O)	Methanol (CH ₄ O)	Aceton (C ₃ H ₆ O)	Trichlorethylen (C ₂ HCl ₃)	Perchlorsäure (HClO ₄)		